

## Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC180, Tip: 27



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 574495 27     |
| GTIN                  | 4013349529138 |
| Razred artikla        | 57L           |

### Opis

#### Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih **kroglic iz silicijevega karbida**. Celotna dolžina 200 mm.

#### Uporaba:

Za **posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje**. Ustvari **enakomerno fino brušene površine**, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtalnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev  $350\text{--}700\text{ min}^{-1}$ , kontaktni čas 20–40 sekund.

#### Napotek:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.

### Tehnični opis

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ø ščetke $D_1$                | 30 mm                       |
| za Ø izvrtine                 | 25,1 - 27 mm                |
| Delovna dolžina $L_3$         | 70 mm                       |
| Ø držala $D_5$                | 5,1 mm                      |
| Serija                        | NOVOFLEX-B                  |
| Material obloge               | Silicijev karbid            |
| Kratica za brusno sredstvo    | SiC                         |
| Zrnatost                      | 180                         |
| Priporočeno število vrtljajev | $350 - 700\text{ min}^{-1}$ |
| Vrsta izdelka                 | Notranja ščetka             |

---

**Pribor**

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih oljUV 80 Vsebina 20 l

084205 20

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih oljUV 80 Vsebina 0,25 l

084205 0,25

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih oljUV 80 Vsebina 5 l

084205 5