

mejnega kontrolnega trna A-ZC 6-13, Nazivni Ø: 89mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484020 89
GTIN	2050001952363
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepno. Mejni kontrolni trni za ISO-**položaje tolerančnih polj A – ZC** v **osnovnih tolerančnih razredih 6 – 13**.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.**
- **Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.**
- **Za trne z vmesnimi merami in vse Ø s toleranco v številkah glejte št. 484025.**
- **Navedite zeleni tolerančni razred. Pri naročilu obvezno navedite položaj tolerančnega polja (A–ZC) in osnovni tolerančni razred (6–13), npr. art. 484020 10F10.**

Tehnični opis

Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	JS
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	E
Tolerančno polje	X
Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	N

Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	ZC
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	Y
Tolerančno polje	G
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	Z
Tolerančno polje	H
Tolerančno polje	R
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	ZA
Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	A
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 2245-1
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Kakovost	10
Kakovost	7
Kakovost	13
Kakovost	9
Kakovost	6

Kakovost	8
Kakovost	11
Kakovost	12
Nazivna mera	89 mm
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Kalibriranje	M2
Vrsta izdelka	mejnega kontrolnega trna

Storitve

Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 200 mm	028300 200
DAkkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 200 mm	028340 200