

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za cevi INOX-žica 0,12 mm, Ø ščetke D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574487 16
GTIN	4017359304129
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Fina kakovost žice, celotna dolžina 90 mm, dolžina žičnatega dela 25 mm.

**Uporaba:**

Polne ščetine do konca žice, **idealno za zaprte izvrtine.**

**Tehnični opis**

Ø ščetke D <sub>1</sub>	16 mm
Delovna dolžina L <sub>3</sub>	25 mm
Ø držala D <sub>5</sub>	3,8 mm
Debelina ščetin	0,12 mm
Vrsta izdelka	Ščetka za cevi