

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Posukana ravna ščetka INOX-žica, Ø ščetke D1×debelina ščetin: 22X0,25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574900 22X0,25
GTIN	4017359071441
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Gladka, **posukana** žica, vtisnjena v jekleno tulko, **držalo Ø 6 mm**, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

INOX-žica v kakovosti 1.4401 (AISI 316). Nosilno telo s plaščem iz umetne mase, za obdelavo plemenitega jekla.

**Uporaba:**

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja. **Ščetka se glede na število vrtljajev bolj ali manj razpre, zato jo lahko vstavite v ozke predele**, da lahko npr. očistite notranjost nekega ohišja.

**Tehnični opis**

Debelina ščetin	0,25 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	28 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	22 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Število kit	8
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Material obloge	INOX-žica
Posukanje	posukana v levo

Vrsta izdelka

Ravna ščetka