



## Momentni izklopilni vijačnik s ParameterControl Palični kotni vijačnik, Tip: 71126360



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	071120 71126360
GTIN	4014586883847
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Izklopilni vijačniki FEIN ACCU TEC so opremljeni za najvišje zahteve za **natančno vijačenje v serijski proizvodnji**.

- **EC-motorji brez ščetk z nekajkrat daljšo življenjsko dobo in do 80 % nižjimi stroški vzdrževanja.**
- **Zakasnitev ponovnega vklopa po zaključenem vijačenju v izogib „prehitremu praznjenju“.**
- **Blokada ponovnega vklopa, kadar napolnjenost akumulatorja ne zadošča za vijačenje.**
- **Majhne tolerance zatezanja za visoko kakovost vijačenja.**
- **Enakomerna natančnost zateznega momenta neodvisno od vrste vijačenja.**
- **Vijačniki z možnostjo preizkušanja, vrednost CmK > 1,67 ±10 % (glede na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Izklopni vrtilni moment je za 25 % večji od zateznega vrtilnega momenta.**

Momentni izklopilni vijačnik s ParameterControl za preprosto in individualno programiranje na računalniku preko adapterja za programiranje (art. 071135 vel. 92604163).

**Prosto programiranje parametrov:** število vrtljajev, smer vrtenja, vrtilni kot, vrtilni moment, prag za izklop vrtilnega momenta in čas.

Do 5 programskih korakov. Natančna prilagoditev na vsak primer vijačenja. **Izklop z mehansko sklopko ob doseženem vrtilnem momentu.** Idealen za procesno in časovno optimiziranje.

**Izklopilni vijačnik za Li-ionski akumulator. Brez vzdrževanja do 500.000 vijačenj.**

**Obseg dobave:**

Dobava vključuje le vijačnik **brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev, orodja za nastavljanje in kotne glave**. Dodatno naročite akumulator, polnilnik akumulatorjev, orodje za nastavljanje in kotno glavo točno za ta vijačnik.

**Napotek:**

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073832 naprej.

Naprave za preverjanje vrtilnega momenta najdete od art. 654300 naprej.

Senzorje za vrtilni moment/vrtilni kot najdete pod art. 654381.

Kalibriranje po ponudbi.

## Tehnični opis

Izvedba motorja	EC-motor brez ščetk
Oznaka proizvajalca	ASW 18-45 PC
Območje števila vrtljajev	25 - 310 min <sup>-1</sup>
Masa vključno z akumulatorjem	1,7 kg
Izvedba	Palični kotni vijačnik
Napetost akumulatorja	12 V
Napetost akumulatorja	18 V
Območje vrtilnega momenta	20 - 45 Nm
Primerna kotna glava	071133 15010
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

## Pribor

Adapter za programiranje Tip 92604163	071135 92604163
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Orodje za nastavljanje ACCU TEC Tip ESTW	071119 ESTW

Elektronska naprava za preverjanje momentnih ključevTTT

654340