

KÄRCHER**Sesalnik za mokro in suho sesanje, Oznaka proizvajalca: NT30TEL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Zmogljivi večnamenski sesalniki za **mokro in suho sesanje** z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. **Samodejni izklop** pri dosegu nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.

- **Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.**
- **Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.**
- **Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.**
- **Velik ploščati filter Eco zgoraj omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.**
- **Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.**
- **Z brezstopenjsko regulacijo vrtljajev in sistemom proti elektrostatičnemu naboju (ozemljitev do priključka za sesalno cev).**
- **Dodatno z vtičnico za priključitev ene električne naprave (maksimalna moč 2200 W). Vklonpa avtomatika vklopi sesalec ob vklopu priključene električne naprave. Zakasnitev izklopa za 15 sekund.**
- **Nova objemka za orodje omogoča optimalno povezavo z električnim orodjem. Regulacija sesalne moči z vrtljivim obročem na osnovnem telesu objemke.**
- **Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.**
- **Robustna 30-litrska posoda z odbijači in kovinskimi kolesi za zavijanje.**

Obseg dobave:

Vključno z gibljivo sesalno cevjo in zavito kovinsko sesalno cevjo 2 × 0,5 m, z nastavkom za tla, ozkim nastavkom za reže, papirnato filtrsko vrečko.

Napotek:

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.

Tehnični opis

Širina	370 mm
Vakuum	254 mbar
Delovni hrup	69 dB(A)
Čiščenje filtra	Samodejno čiščenje filtra Tact
Poraba moči	1380 W
Dolžina sesalne cevi	4 m
Antistatični sistem	da
Velikost priključka	35 mm
Razred sesanja prahu	L
Masa	14 kg
Pretok zraka	74 l/s
Število turbin	1
Dolžina kabla	7,5 m
Vklopna avtomatika	da
Oznaka proizvajalca	NT 30/1 Tact Te L *
Prostornina zbiralnika	30 l
Višina	580 mm
Dolžina	560 mm
Filtrski sistem	Ploščati filter Eco
Posebnosti	Robusten zbiralnik z odbijačem
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Garnitura filtrskih vrečk5-delna za tip sesalnika NT30	072808 NT30
Filter za tip sesalnika NT30	072809 NT30