

**Dvižna roka, toga, Osnovna dolžina m/nosilnost t: 2,4/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919973 2,4/1
GTIN	4052462012745
Razred artikla	94B

**Opis****Izvedba:**

Dvižne roke povečujejo doseg viličarja. Čvrsta jeklena konstrukcija z žepi za vilice viličarja. Primerno tudi za viličar z dvojnimi vilicami. Varovalo z verigo proti nenamernemu zdrsu in obešalni kavelj. Toga izvedba s 3 možnimi položaji kavlja.

**Lakiranje:**

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

**Napotek:**

Upoštevajte nosilnost viličarja!

**Tehnični opis**

Širina	600 mm
Osnovna dolžina	2400 mm
Notranja uvozna širina	220 mm
Nosilnost na zunanjem ušesu	100 kg
Maksimalna nosilnost	1000 kg
Masa	49 kg
Notranja uvozna višina	80 mm
Razmak žepov za viličarja	160 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Vrsta izdelka

Dvižna roka