

**Dvižna roka, teleskopska, Osnovna dolžina m/nosilnost t: 1,6/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Razred artikla	94B

**Opis****Izvedba:**

Dvižne roke povečujejo doseg viličarja. Čvrsta jeklena konstrukcija z žepi za vilice viličarja. Primerno tudi za viličar z dvojnimi vilicami. Varovalo z verigo proti nenamernemu zdrsu in obešalni kavelj. Teleskopska izvedba s 7 možnimi položaji kavlja. Vsak položaj je zavarovan z zatičem. Naklon 25°. S podpornimi nogami, višina za viličar 100 mm.

**Lakiranje:**

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

**Napotek:**

Upoštevajte nosilnost viličarja!

**Tehnični opis**

Širina	600 mm
Osnovna dolžina	1600 mm
Dolžina, izpeljani	2500 mm
Notranja uvozna širina	220 mm
Nosilnost na zunanjem ušesu	125 kg
Maksimalna nosilnost	1000 kg
Masa	55 kg

Notranja uvozna višina	80 mm
Razmak žepov za viličarja	160 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Dvižna roka