

## Nosilni kavelj, Število vilic/nosilnost t: 1/1



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 919975 1/1    |
| GTIN                  | 4052462017931 |
| Razred artikla        | 94B           |

### Opis

#### Izvedba:

Bremenski kavelj za varno obešanje in transport težkih bremen. Za namestitev na vilice viličarja. Čvrsta jeklena konstrukcija. Z varovalom pred zdrsom in vrtljivim bremenskim kavljem. Držalo z 1 vilicami ali žerjavom.

#### Lakiranje:

Rumeno oranžna RAL 2000, **lakirana**.

### Tehnični opis

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Višina                 | 395 mm            |
| Širina                 | 300 mm            |
| Globina                | 180 mm            |
| Notranja uvozna višina | 68 mm             |
| Notranja uvozna širina | 168 mm            |
| Nosilnost              | 1000 kg           |
| Masa                   | 9 kg              |
| Vrsta izdelka          | Bremenski kavljji |

