

**Sesalnik za mokro in suho sesanje ATTIX, Oznaka proizvajalca: 44-2LICM****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Robustni in zmogljivi **sesalniki za mokro/suho sesanje** s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. **Stopnja izločanja > 99,9%**.

- **Popolnoma samodejni sistem za čiščenje filtra InfiniClean.**
- **Izjemno tih industrijski sesalnik z 42-litrskim zbiralnikom, pralnim filtrom PTFE tudi za sesanje finega prahu.**
- **Mehki zagon, regulacija števila vrtljajev.**
- **Vtičnica z vklopno avtomatiko, antistatična.**

Obseg dobave:

Vklj. s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET), z držali za sesalno cev in priključnim kablom. Vklj. s pralnim ploščatim filtrom PTFE razreda M, **antistatično sesalno cevjo** Ø 32 mm, podaljševalnimi cevmi iz plemenitega jekla D 36 (3 × 350 mm), ukrivljenim držalnim kosom cevi iz plemenitega jekla, adaptersko ploščo za škatlo za orodje, industrijsko talno šobo 400 mm, univerzalno šobo, sesalnim čopičem, šobo za reže, antistatičnim adapterjem za orodje, ročajem za voziček za udoben transport in varno shranjevanje.

Napotek:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).

Tehnični opis

Poraba moči	1400 W
Čiščenje filtra	InfiniClean™, popolnoma avtomatska
Dolžina kabla	7,5 m
Dolžina	565 mm
Delovni hrup	60 dB(A)
Oznaka proizvajalca	44-2LICM
Primerno za fini prah	da
Prostornina zbiralnika	42 l
Masa	17,5 kg
Višina	650 mm
Vakuum	250 mbar
Število turbin	1
Antistatični sistem	da
Dolžina sesalne cevi	4 m
Stopnja izločanja	99,9 %
Širina	385 mm
Vklopna avtomatika	da
Razred sesanja prahu	L
Ø cevi	32 mm
Pretok zraka	75 l/s
Posebnosti	Sesalnik za fini prah
Filtrski sistem	Ploščati filtrski element PTFE
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Šoba za reže Oznaka proizvajalca 7102	078547 7102
Delavniška garnitura Oznaka proizvajalca ATTIX5	078543 ATTIX5
Garnitura filtrskih vrečk5-delna za tip sesalnika 44	078549 44
Gumijasta poševna cevna šoba Oznaka proizvajalca 7868	078546 7868
Nadomestni filter za tip sesalnika 44	078548 44
Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla Oznaka proizvajalca 8074	078556 8074
Garnitura sesalne cevi za odrezke Oznaka proizvajalca DN50	078545 DN50
Talna šoba, širina 400 mm Oznaka proizvajalca 3666	078555 3666