



### Avtomatska zaščitna maska za varilce 3M™ Speedglas™ 100 V, Barva: GRAPHIC



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097910 GRAPHIC
GTIN	4054596290587
Razred artikla	040

#### Opis

##### Izvedba:

**Avtomatska zaščitna maska za varilce** z vsemi pomembnimi osnovnimi funkcijami. Za zanesljivo zaščito ob **odličnem razmerju med kakovostjo in ceno**. Z **udobnim naglavnim trakom** in **lahko pomičnim sistemom z ragljo** za natančno nastavitvev prilaganja. Individualno določanje zakasnitve osvetlitve s funkcijo Delay. **Izboljšana odpornost proti udarcem** po EN 175:B. Združljivost z drugo osebno varovalno opremo, npr. maskami za zaščito dihal. Zamenljivo predsteklo. **Temne zaščitne stopnje:** 8 - 12. **Stopnja svetlosti:** 3. S priloženo li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba 1.500 ur). **Vidno polje varilnega filtra:** 44 × 93 mm.

##### Uporaba:

MIG-/MAG-varjenje, varjenje z elektrodami in WIG-varjenje z velikim tokom

##### Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Preklopni čas svetlo/temno: 0,1 ms

Preklopni čas temno/svetlo: 40 - 250 ms

Klasifikacija v skladu z EN 379: 1/2/2/2

#### Tehnični opis

## Podatkovni list

Preklopni čas svetlo/temno	0,1 ms
Klasifikacija v skladu z EN 379	1/2/2/2
Preklopni čas temno/svetlo	40 - 250 ms
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Zaščitna maska za varilce