

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 15
GTIN	4045197160256
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 200 mm

Širina zeva b: 33,4 mm

Višina zeva h₁: 6,9 mm

Višina obroča h₂: 10 mm

Ø obroča D: 28,9 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 200 Nm

Tehnični opis

Ø obroča D	28,9 mm
Dolžina ključa L	200 mm
Višina obroča h ₂	10 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	200 Nm
Širina zeva b	33,4 mm
Višina zeva h ₁	6,9 mm
Zev ključa	15 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ