

Ranžirni voziček z dvižno tovorno površino, Nosilnost: 2000kg



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919992 2000
GTIN	4025092994156
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Čvrsta škarjasta ojačitev s platformo iz gladke jeklene pločevine. Za raznovrstno uporabo, na primer dviganje in spuščanje **težkega** tovora, blaga na paletah, mrežnih zabojev in za izravnavo nivoja pri opremljanju strojev z materialom. Ergonomično delo z brezstopenjskim hidravličnim nastavljanjem višine. Zanesljiva in varna uporaba s tipko za dviganje/spuščanje v Totmannovi vezavi in stikalom za izklop v sili. Zaščita pred preobremenitvijo z vgrajenim tlačnim mejnim stikalom. Optimalna varnost pri uporabi in vzdrževanju zaradi vgrajenega varnostnega ventila za lom cevi in varnostne podpore.

Standard:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Napotek:

- Temperatura okolice, notranjost, od 0 °C do 40 °C.
- Pred zagonom mora strokovnjak preveriti vgradnjo in električne priključke.
- Preverite sestavo tal glede na skupno maso dvižne mize.

Tehnični opis

Širina	800 mm
Nosilnost	2000 kg
Masa	280 kg

Višina izvedba C	190 mm
Dvižna višina H	820 mm
Čas dviganja	40 s
Dolžina L	1300 mm
Omrežna napetost	400 V
Omrežna frekvenca	50 Hz
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Voziček z dvižno tovorno površino, s škarjastim dvižnim mehanizmom