

**Voziček z dvižno tovorno površino, Nosilnost kg/model: 1000/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta škarjasta ojačitev s platformo iz gladke jeklene pločevine. Za brezstopenjsko dviganje in spuščanje tovora, mrežnih zabojev in za izravnavo nivoja pri opremljanju strojev z materialom. Izredno nizka izvedba omogoča uporabo na industrijskih tleh brez vgradnje v jašek. Zanesljiva in varna uporaba s tipko za dviganje/spuščanje v Totmannovi vezavi in stikalom za izklop v sili. Zaščita pred preobremenitvijo z vgrajenim tlačnim mejnim stikalom. Optimalna varnost pri uporabi in vzdrževanju zaradi vgrajenega varnostnega ventila za lom cevi in varnostne podpore. Rampa omogoča dostop do dvižne mize z viličarjem ali transportnim vozičkom.

**Standard:**

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

**Napotek:**

- **Temperatura okolice, notranjost, od 0 °C do 40 °C.**
- **Pred zagonom mora strokovnjak preveriti vgradnjo in električne priključke.**
- **Preverite sestavo tal glede na skupno maso dvižne mize.**

**Tehnični opis**

Širina	1140 mm
Nosilnost	1000 kg
Masa	250 kg
Višina izvedba C	82 mm
Dvižna višina H	760 mm

Čas dviganja	18 s
Dolžina L	1450 mm
Omrežna napetost	400 V
Omrežna frekvenca	50 Hz
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Voziček z dvižno tovorno površino, s škarjastim dvižnim mehanizmom