

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 883A, Velikost rokavic: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094276 10
GTIN	7392626037342
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 883A. Sintetične delovne rokavice s prevleko iz nitrilne pene za natančna dela. Zelo dobro prileganje in visoka zračnost. Primerne tudi za vlažno in rahlo oljno delovno okolje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX

Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/siva
Tehnologija pletenja	15G
Standard	EN 407
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice