

## ejendals

### Delovne rokavice, par Tegera® 9140, Velikost rokavic: 7



#### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094388 7      |
| GTIN                  | 7392626027329 |
| Razred artikla        | 04R           |

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 9140.** Delovne rokavice iz **tankega umetnega usnja** (0,5 mm Microthan®), nepodložene. Hrbtnišče iz poliestra z zračno površino zagotavlja **veliko zračnost**. Kratka izvedba **z ojačanim kazalcem** in samopritrdilnim trakom.

##### Standard:

EN 388; EN 420

##### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Posebej ozek kroj. Je eno številko manjše.

#### Tehnični opis

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Velikost rokavic   | 7                            |
| Kategorija zaščite | Kategorija II                |
| Vrsta rokavic      | Večnamenske delovne rokavice |
| Vsebina            | 6                            |
| Lastnosti rokavic  | s samopritrdilnim trakom     |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| EN 388             | 1121X                        |
| Nosilni material   | Poliester/umetno usnje       |
| Različica prevleke | Brez prevleke                |
| Področje uporabe   | Večnamensko                  |
| Barva              | siva/črna/rumena             |
| Uporaba            | za večkratno uporabo         |
| Material           | Umetno usnje                 |
| Vrsta izdelka      | Večnamenske delovne rokavice |