

ejendals

Par rokavic, nepodložene Tegera® 6614, Velikost rokavic: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094386 9
GTIN	7340118315980
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 6614. Delovne rokavice iz **brazdastega govejega usnja** za finomehanična dela. Odporne proti **kontaktni toploti do 100 °C. Olje- in vodoodbojna prevleka** na dlani.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za voznike
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	6
Nosilni material	Goveje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke

Material	Goveje usnje
Kontaktna vročina do	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Vrsta izdelka	Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja