

## ejendals

### Rokavice za varilce, par Tegera® 118a, Velikost rokavic: 9



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094127 9
GTIN	7340118312828
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 118a. Večnamenske delovne rokavice za varilce** iz cepljenega brazdastega govejega in brazdastega kozjega usnja. Z **ojačanim kazalcem**. Odporne proti **kontaktni toploti do 100 °C**. Nepodložene.

##### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

#### Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Kategorija zaščite	Kategorija III
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	310 mm

Nosilni material	Brazdasto kozje usnje, cepljeno brazdasto goveje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Vsebina	12
Material	Brazdasto kozje usnje, cepljeno brazdasto goveje usnje
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Heavy Duty
Kontaktna vročina do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Varilni postopek	MIG/MAG
Barva	rumena/bela
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce