

ejendals

Rokavice za varilce, par Tegera® 11CVA, Velikost rokavic: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094125 11
GTIN	7340118312668
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 11 CVA. Vodoodbojne večnamenske delovne rokavice za varilce iz visoko kakovostnega brazdastega kozjega usnja. Z ojačanimi šivi in robom v zapestju. Odporne proti **kontaktni toploti do 100 °C**.

Brez kroma.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	11
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	320 mm

Nosilni material	Brazdasto kozje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Vsebina	12
Material	Brazdasto kozje usnje
Področje uporabe	Heavy Duty
Kontaktna vročina do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Varilni postopek	WIG
Barva	rumena/bela
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce