

## ejendals

### Rokavice za varilce, par Tegera® 11CVA, Velikost rokavic: 10



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094125 10
GTIN	7340118312637
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 11 CVA. Vodoodbojne večnamenske delovne rokavice za varilce** iz visoko kakovostnega brazdastega kozjega usnja. Z ojačanimi šivi in robom v zapestju. Odporne proti **kontaktni toploti do 100 °C**.

Brez kroma.

##### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

#### Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	320 mm

Nosilni material	Brazdasto kozje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Vsebina	12
Material	Brazdasto kozje usnje
Področje uporabe	Heavy Duty
Kontaktna vročina do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Varilni postopek	WIG
Barva	rumena/bela
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce