

HOLEX**Rokavice za varilce, par, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094128 10
GTIN	4045197890467
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Kakovostne delovne rokavice za varilce iz kombiniranega brazdastega in cepljenega govejega usnja. **Z dodatno zaščito v zapestju.**

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Vrsta rokavic	Zaščitne delovne rokavice za varilce
Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Lastnosti rokavic	brez silikona

Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	345 mm
Debelina	1
Nosilni material	Brazdasto/cepljeno goveje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Masa	220 g
Vsebina	12
Material	Brazdasto/cepljeno goveje usnje
Področje uporabe	Večnamensko
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	Tip A
Varilni postopek	MIG/MAG
Barva	sive
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce