

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 16
GTIN	4045197160263
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 216 mm

Širina zeva b: 34 mm

Višina zeva  $h_1$ : 7,1 mm

Višina obroča  $h_2$ : 10,6 mm

Ø obroča D: 30,3 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 250 Nm

**Tehnični opis**

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	250 Nm
Zev ključa	16 mm
Višina zeva $h_1$	7,1 mm
Višina obroča $h_2$	10,6 mm
Dolžina ključa L	216 mm
Ø obroča D	30,3 mm
Širina zeva b	34 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ