

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 32
GTIN	4045197286093
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 425 mm

Širina zeva b: 65 mm

Višina zeva h_1 : 13,8 mm

Višina obroča h_2 : 17 mm

Ø obroča D: 60 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 900 Nm

Tehnični opis

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	900 Nm
Višina obroča h_2	17 mm
Višina zeva h_1	13,8 mm
Dolžina ključa L	425 mm
Zev ključa	32 mm
Ø obroča D	60 mm
Širina zeva b	65 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ