

**Sesalnika za odrezke/tekočino, Oznaka proizvajalca: ECO-OIL13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Kakovostni industrijski sesalniki Nilfisk CFM Grey Line z dolgo življenjsko dobo. **Sesalnik za odrezke in tekočine.** Zmogljiva turbina z močjo 1,3 kW in mirnim tekom. Vstopni premer 50 mm. Oljeodporna kolesa in tesnila. Kovinski odrezki se v priloženi košari za odrezke **ločijo od tekočine.** To omogoča vnovično uporabo hladilno mazalnih sredstev in boljše recikliranje kovinskih odrezkov.

Obseg dobave:

Vklj. s košaro za odrezke (30 l), podvozjem, iztočno cevjo. **Brez pribora.**

Napotek:

Primeren pribor najdete pod art. 078551–078552.

Tehnični opis

Dolžina	1050 mm
Višina	1500 mm
Število turbin	1
Oznaka proizvajalca	ECO-OIL13

Vakuum	320 mbar
Masa	120 kg
Pretok zraka	46 l/s
Prostornina zbiralnika	180 l
Širina	670 mm
Delovni hrup	76 dB(A)
Poraba moči	1300 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Industrijska garnitura Ø cevi 50 mm	078552 50
Industrijska garnitura oljeodporna Ø cevi 50 mm	078551 50