



Delovne rokavice, par KX-10 OBSIDIAN, Velikost rokavic: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094319 7
GTIN	6942542968636
Razred artikla	02H

Opis

Izvedba:

S samoprtdilnim trakom za optimalno in zanesljivo namestitev.

Tesno prilegajoče in lahke delovne rokavice za zaščito pred vrezi z zaščitno stopnjo 5 iz poliuretana in nitrila za dober oprijem.

- **Brezšiven nosilni material iz HPPE s tehnologijo pletenja 18-gauge.**
- **Ojačan pregib palca za večjo obstojnost.**
- **Elastična manšeta s pleteno obrobo.**

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Serija	KX
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Vsebina	1
Pranje	40 °C, pisano perilo
Sušenje	Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	255 mm
Barva	črna/siva
Tehnologija pletenja	18G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice