

**Delovne rokavice, par KX-02B TWYLITE, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094314 8
GTIN	6942542968391
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Mehke in lahke zaščitne delovne rokavice s silikonskimi vozlički na dlani in konicah prstov za zanesljiv oprijem v suhem okolju.

- **Ojačan kazalec in palec.**
- **S praktično blazinico za brisanje iz frotirja na palcu.**
- **Hrbtišče iz materiala Spandex za večjo svobodo gibanja in zračnost.**
- **S samoprtrdilnim trakom za zanesljivo namestitvev.**

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Lastnosti rokavic: Brez lateksa

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Serija	KX
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II

Vsebina	1
Pranje	40 °C, pisano perilo
Sušenje	Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388:2016	3121X
Nosilni material	Umetno usnje/spandeks
Prevleka	Silikon
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	225 mm
Barva	črna/siva
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice