

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 8
GTIN	4045197160188
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 136 mm

Širina zeva b: 18 mm

Višina zeva h_1 : 5 mm

Višina obroča h_2 : 7 mm

Ø obroča D: 17,5 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 30 Nm

Tehnični opis

Dolžina ključa L	136 mm
Zev ključa	8 mm
Širina zeva b	18 mm
Ø obroča D	17,5 mm
Višina zeva h_1	5 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	30 Nm
Višina obroča h_2	7 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ