

**Delovne rokavice, par KX-05 KARBON, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094315 7
GTIN	6942542968582
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Uravnotežene delovne rokavice za zaščito pred udarci z zelo visoko odpornostjo proti obrabi in dolgotrajnim udobjem. Različni ščitniki na prstih in hrbtišču nudijo dodatno zaščito pred udarci in stiskanjem.

- **Podloga dlani za zaščito pred udarci in poškodbami dlani.**
- **Nosilni material iz Spandexa in umetnega usnja za večjo svobodo gibanja in zračnost.**
- **S samopritrdilnim trakom za zanesljivo namestitvev.**

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Lastnosti rokavic: s samopritrdilnim trakom

Barva: črna/siva

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Serijska	KX
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	1
Pranje	40 °C, pisano perilo
Sušenje	Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Lastnosti rokavic	Zaščita pred udarci
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
EN 388:2016	4111XP
Nosilni material	Umetno usnje/spandeks/TPR
Področje uporabe	Heavy Duty
Dolžina	240 mm
Barva	črna/siva
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice