

**Delovne rokavice, par KX-01A SHADOW, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094312 10     |
| GTIN                  | 6942542967967 |
| Razred artikla        | 02H           |

**Opis****Izvedba:**

Izredno tesno prilegajoče in lahke zračne zaščitne delovne rokavice. Zelo veliko udobje in dober občutek nošenja za vsestranske možnosti uporabe na področju finomehanike.

- **Zelo tanek (0,55 mm), ročno šivan nosilni material za natančno uporabo.**
- **Zračna struktura wavex-grip na dlani in konicah prstov za boljši oprijem in optimalno zaščito proizvodov.**
- **Hrbtišče iz ojačane Lycra za večjo svobodo gibanja.**
- **Primerne za zaslone na dotik.**

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Lastnosti rokavic: Brez lateksa

Barva: črna/siva

**Tehnični opis**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Velikost rokavic | 10                           |
| Serija           | KX                           |
| Vrsta rokavic    | Večnamenske delovne rokavice |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kategorija zaščite | Kategorija II  |
| Vsebina            | 1  |
| Pranje             | 40 °C, pisano perilo   |
| Sušenje            | Sušenje na zraku   |
| Lastnosti rokavic  | Brez DMF   |
| Lastnosti rokavic  | Ojačan pregib palca  |
| Lastnosti rokavic  | Primerne za zaslone na dotik                                 |
| Lastnosti rokavic  | Brez lateksa   |
| EN 388:2016        | 2111X  |
| Nosilni material   | Umetno usnje/spandeks  |
| Različica prevleke | Prevleka dlani   |
| Področje uporabe   | Natančnost   |
| Dolžina            | 240 mm   |
| Barva              | črna/siva  |
| AQL                | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. |
| Uporaba            | za večkratno uporabo   |
| Vrsta izdelka      | Večnamenske delovne rokavice                                 |