

**Delovne rokavice, par KX-10 OBSIDIAN, Velikost rokavic: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094319 11
GTIN	6942542968674
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

S samoprtdilnim trakom za optimalno in zanesljivo namestitev.

Tesno prilegajoče in lahke delovne rokavice za zaščito pred vrezi z zaščitno stopnjo 5 iz poliuretana in nitrila za dober oprijem.

- **Brezšiven nosilni material iz HPPE s tehnologijo pletenja 18-gauge.**
- **Ojačan pregib palca za večjo obstojnost.**
- **Elastična manšeta s pleteno obrobo.**

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	11
Serija	KX
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite	Kategorija II

Vsebina	1
Pranje	40 °C, pisano perilo
Sušenje	Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	255 mm
Barva	črna/siva
Tehnologija pletenja	18G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice