



Delovne rokavice, par KX-07 PETROLEA, Velikost rokavic: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094317 9
GTIN	6942542968209
Razred artikla	02H

Opis

Izvedba:

S samopritrtilnim trakom za optimalno in zanesljivo namestitev.

Oljeodbojne zaščitne delovne rokavice z dvojno prevleko iz nitrila za mokro in oljno okolje.

- **Popolna prevleka iz nitrila za zanesljivo zaščito pred oljem in maščobami.**
- **Prevleka dlani in prstov iz nitril pene za zanesljiv oprijem v mokrem in oljnem okolju.**
- **Elastična manšeta s pleteno obrobo.**

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnologija pletenja: 15G

Barva: črna/siva

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Serija	KX
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Vsebina	1
Pranje	40 °C, pisano perilo
Sušenje	Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez DMF
EN 388:2016	4121X
Nosilni material	Lycra®, poliamid
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Popolna prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	255 mm
Barva	črna/siva
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice