

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 17
GTIN	4045197160270
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 233 mm

Širina zeva b: 36,6 mm

Višina zeva h_1 : 7,9 mm

Višina obroča h_2 : 10,9 mm

Ø obroča D: 33,3 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 270 Nm

Tehnični opis

Zev ključa	17 mm
Dolžina ključa L	233 mm
Višina zeva h_1	7,9 mm
Ø obroča D	33,3 mm
Širina zeva b	36,6 mm
Višina obroča h_2	10,9 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	270 Nm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ