

**Stiskalni vložek DIN CU, Presek: 16mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078286 16
GTIN	4002395278268
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Stiskalni vložek DIN 46235 za stikalno orodje, posebej primeren za bakrene kable. Vložek za M18HCCT R22 CU stand. 16qmm.

Primerno za:

Hidravlične akumulatorske stikalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

Tehnični opis

za presek vodnika	16 mm ²
Oblika	6-kotnik
Vtiskovanje	16
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje