


**Stiskalni vložek DIN CU, Presek: 50mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078286 50
GTIN	4002395278299
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Stiskalni vložek DIN 46235 za stikalno orodje, posebej primeren za bakrene kable. Vložek za M18HCCT R22 CU stand. 50qmm.

Primerno za:

Hidravlične akumulatorske stikalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

Tehnični opis

za presek vodnika	50 mm ²
Vtiskovanje	50
Oblika	6-kotnik
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje