

**Stiskalni vložek standardni, Presek: 70mm<sup>2</sup>****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078285 70
GTIN	4002395277599
Razred artikla	07A

**Opis****Izvedba:**

Stiskalni vložek za stiskalno orodje, primeren za standardni cevni kabelski čevelj. Vložek za M18HCCT DIN CU 70qmm.

**Primerno za:**

Hidravlične akumulatorske stiskalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

**Tehnični opis**

za presek vodnika	70 mm <sup>2</sup>
Oblika	6-kotnik
Vtiskovanje	16
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje