


**Stiskalni vložek DIN CU, Presek: 70mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078286 70
GTIN	4002395278909
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Stiskalni vložek DIN 46235 za stikalno orodje, posebej primeren za bakrene kable. Vložek za M18HCCT R22 CU stand. 70qmm.

Primerno za:

Hidravlične akumulatorske stikalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

Tehnični opis

za presek vodnika	70 mm ²
Oblika	6-kotnik
Vtiskovanje	70
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje