


**Stiskalni vložek DIN CU, Presek: 120mm<sup>2</sup>****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 078286 120    |
| GTIN                  | 4002395278923 |
| Razred artikla        | 07A           |

**Opis****Izvedba:**

Stiskalni vložek DIN 46235 za stikalno orodje, posebej primeren za bakrene kable. Vložek za M18HCCT R22 CU stand. 120qmm.

**Primerno za:**

Hidravlične akumulatorske stikalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

**Tehnični opis**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| za presek vodnika | 120 mm <sup>2</sup> |
| Oblika            | 6-kotnik            |
| Vtiskovanje       | 120                 |
| Vrsta izdelka     | Orodje za stiskanje |