

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-937, Velikost rokavic: 9**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje

094486 9

GTIN

10076490449794

Razred artikla

04P

## Opis

### Izvedba:

HyFlex® 11-937. Lahke delovne rokavice z zelo dobro kombinacijo zaščite pred vrezi, odbojnosti za olje in povečane trpežnosti. Dvojna prevleka iz poliuretana in nitril pene za zanesljiv oprijem.

**Tehnologija pletenja 18-gauge** in tehnološka vlakna Dyneema®-Diamond.

### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

HyFlex® 11-937. Lahke delovne rokavice z zelo dobro kombinacijo zaščite pred vrezi, odbojnosti za olje in povečane trpežnosti.

- **Dvojna prevleka iz poliuretana in nitril pene za zanesljiv oprijem.**
- **S tehnologijo pletenja 18-gauge in tehnološkimi vlakni Dyneema®-Diamond.**
- **Za uporabo pri natančnih delih.**
- **Barva: siva/črna**

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

### Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku

## Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Serija	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	brez silikona
Tehnologija pletenja	18G
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4X42B
Nosilni material	Dyneema®
Prevleka	PU/nitrilna pena
Material	Nitril pena
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Natančnost
Barva	siva/črna
Masa	28 g
Dolžina	212 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti