

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-724, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094488 8
GTIN	10076490052864
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-724. Zračne delovne rokavice za zaščito pred vrezi, z novo razvito nitjo INTERCEPT™, za visoko udobje nošenja in dobro gibljivost prstov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Serija	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov

Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4342B
Nosilni material	INTERCEPT™
Prevleka	PU
Material	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	siva/bela
Masa	24,3 g
Dolžina	208 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti