

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 9
GTIN	4045197160195
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 143 mm

Širina zeva b: 19,3 mm

Višina zeva  $h_1$ : 5 mm

Višina obroča  $h_2$ : 7,6 mm

Ø obroča D: 19 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 40 Nm

**Tehnični opis**

Višina obroča $h_2$	7,6 mm
Dolžina ključa L	143 mm
Zev ključa	9 mm
Višina zeva $h_1$	5 mm
Ø obroča D	19 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	40 Nm
Širina zeva b	19,3 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ