

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-735, Velikost rokavic: 7**

## Podatki za naročanje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094566 7       |
| GTIN                  | 10076490052970 |
| Razred artikla        | 04P            |

## Opis

### Izvedba:

HyFlex® 11-735. Rokavice združujejo najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi z dobrim prilaganjem in visoko elastičnostjo. Dlan je prevlečena s poliuretansko prevleko za dober oprijem, ki je neobčutljiva za umazanijo, hrbtišče je zračno. Posebej primerne za montažo ostrih komponent v suhem ali rahlo oljnem delovnem okolju.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

|                    |   |
|--------------------|---|
| Velikost rokavic   | 7   |
| Serijska           | HyFlex®   |
| Kategorija zaščite | Kategorija II                                     |
| Vrsta rokavic      | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Vsebina                   | 12  |
| Tehnologija pletenja      | 10G   |
| EN 388                    | 4X43C   |
| Nosilni material          | INTERCEPT™  |
| Prevleka                  | PU  |
| Material                  | PU  |
| Različica prevleke        | Prevleka dlani                                    |
| Področje uporabe          | Večnamensko                                       |
| Barva                     | siva/bela   |
| Masa                      | 28 g  |
| Dolžina                   | 224 mm  |
| Uporaba                   | za večkratno uporabo                              |
| Razred zaščite pred vrezi | C   |
| Vrsta izdelka             | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |