

ejendals

**Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par Tegera® 296,
Velikost rokavic: 8**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094822 8
GTIN	7392626058125
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 296. Podložene delovne rokavice za zaščito pred mrazom iz brazdastega govejega usnja s **hrbtiščem, neprepustnim za veter in vodo. Posebej dolga izvedba** zagotavlja visoko toplotno izolacijo in udoben občutek nošenja. Notranja podloga iz **materiala Thinsulate®**. Z ojačanimi prsti.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Tegera® 296. Podložene delovne rokavice za zaščito pred mrazom iz brazdastega govejega usnja s **hrbtiščem, neprepustnim za veter in vodo. Posebej dolga izvedba** zagotavlja visoko toplotno izolacijo in udoben občutek nošenja. Notranja podloga iz **materiala Thinsulate®**. Z ojačanimi prsti.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	6
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Heavy Duty
Področje uporabe	Večnamensko
Standard	EN 511
Dolžina	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Nosilni material	Brazdasto goveje usnje
Prevleka	Neopren
Različica prevleke	Brez prevleke
Barva	bela/črna
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom