

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 450, Velikost rokavic: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094562 7
GTIN	7392626073319
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 450. Robustne delovne rokavice z vzorcem iz nitrila za zanesljiv oprijem rahlo oljnih komponent pri veliki nevarnosti vrezov. Izredno primerne za uporabo v **težkih delovnih pogojih** v umazanem okolju. Tehnologija CRF za zelo natančen otip.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Tehnologija pletenja	13G

EN 388	4X44C
Nosilni material	Najlon, steklena vlakna
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črn
Kontaktna vročina do	100 °C
Dolžina	220 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti