

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-735, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094566 10
GTIN	10076490053007
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-735. Rokavice združujejo najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi z dobrim prilaganjem in visoko elastičnostjo. Dlan je prevlečena s poliuretansko prevleko za dober oprijem, ki je neobčutljiva za umazanijo, hrbtišče je zračno. Posebej primerne za montažo ostrih komponent v suhem ali rahlo oljnem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Serijska	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Vsebina	12
Tehnologija pletenja	10G
EN 388	4X43C
Nosilni material	INTERCEPT™
Prevleka	PU
Material	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/bela
Masa	28 g
Dolžina	224 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti