

Honeywell**Delovne rokavice, par Check & Go C, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094542 9
GTIN	13603835522521
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Check & Go Green PU C. Tesno prilegajoče pletene delovne rokavice serije **Check & Go** z zeleno PU-prevleko. Barvna koda in velika natisnjena črka **olajšujejo uporabniku in varnostnikom optično prepoznavanje** stopnje zaščite pred vrezi. Primerne za dela v suhem in rahlo oljnim delovnem okolju. Z nitjo Dyneema®/Polyamid/Lycra® za veliko trpežnost.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Serijska	Check & Go
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
EN 388:2016	4X43C
Nosilni material	Dyneema®, poliamid
Prevleka	PU
Področje uporabe	Allround
Barva	zelena/bela
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti