

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Posukana ravna ščetka jeklena žica, Ø ščetke D1×debelina ščetin: 22X0,35mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574800 22X0,35
GTIN	4017359014400
Razred artikla	57L

Opis

Izvedba:

Gladka, **posukana** žica, vtisnjena v jekleno tulko, **držalo Ø 6 mm**, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja. **Ščetka se glede na število vrtljajev bolj ali manj razpre, zato jo lahko vstavite v ozke predele**, da lahko npr. očistite notranjost nekega ohišja.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	28 mm
Število kit	8
Debelina ščetin	0,35 mm
Ø ščetke D ₁	22 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Ø držala D _s	6 mm
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Ravna ščetka

