

Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC180, Tip: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574495 16
GTIN	4013349528339
Razred artikla	57L

Opis

Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih **kroglic iz silicijevega karbida**. Celotna dolžina 200 mm.

Uporaba:

Za **posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje**. Ustvari **enakomerno fino brušene površine**, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtalnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev $350-700 \text{ min}^{-1}$, kontakti čas 20–40 sekund.

Napotek:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.

Tehnični opis

za \emptyset izvrtine	14,1 - 16 mm
\emptyset ščetke D_1	18 mm
Delovna dolžina L_3	60 mm
\emptyset držala D_5	4,6 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Material obloge	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Zrnatost	180
Priporočeno število vrtljajev	$350 - 700 \text{ min}^{-1}$
Vrsta izdelka	Notranja ščetka

Pribor

Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih
oljUV 80 Vsebina 5 l

084205 5

Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih
oljUV 80 Vsebina 0,25 l

084205 0,25

Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih
oljUV 80 Vsebina 20 l

084205 20