

Izklopilni vijačnik, Tip: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079222 11
GTIN	4589484330408
Razred artikla	03T

Opis

Izvedba:

Hidravlična impulzna celica je osrednji del impulznega vijačnika. Pretvarja vrtilni moment iz motorja v impulzne sunke in jih množi – podobno udarcem udarnega mehanizma v udarnem vijačniku. Pri tem pri impulznem vijačniku odpadejo negativne lastnosti udarjanja kovine na kovino. Ker so vsi gibljivi deli obdani z oljem, je nivo vibracij in hrupa zelo nizek. Na ročaju skoraj ni zaznati reakcijskega momenta.

Navedeni modeli uporabljajo patentirano Fujijevo 2-listno pulzno enoto v kombinaciji z dvojnim motorjem za kamero. Ta kombinacija nudi za 50 odstotkov boljše razmerje med zmogljivostjo in maso kot primerljiva vijačna orodja. Optimizirano za ergonomično ročovanje.

Zelo kompakten in robusten impulzni vijačnik v obliki pištole za različno uporabo pri montaži. Vgrajena impulzna celica zagotavlja zanesljivo in natančno vijačenje. **Z izklopom.** Določeno območje vrtilnega momenta, zelo majhne tolerance vrtilnega momenta. Izredna natančnost ponovitve in izredno natančen izklopilni mehanizem.

Zelo kratek cikel impulznega vijačenja omogoča izredno majhen momentni odziv v zapestju. V nasprotju z udarnimi vijačniki pri impulznih orodjih ni stika kovine na kovino, kar omogoča mehke in čvrste impulze.

Standard:

Zelo kompakten in robusten impulzni vijačnik v obliki pištole za različno uporabo pri montaži. Vgrajena impulzna celica zagotavlja zanesljivo in natančno vijačenje. **Z izklopom.** Določeno območje vrtilnega momenta, zelo majhne tolerance vrtilnega momenta.

Prednosti:

- **Manj vibracij.**
- **Manj hrupa.**
- **Daljša življenjska doba kot pri običajnih udarnih vijačnikih.**

Prednost, oglaševalsko besedilo:

- **Manj vibracij.**
- **Manj hrupa.**
- **Daljša življenjska doba kot pri običajnih udarnih vijačnikih.**

Uporaba:

- **Za uporabo z majhnim razvojem hrupa in vibracij.**
- **Izredno primerno za mehke vijačne zveze.**

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

- **Za uporabo z majhnim razvojem hrupa in vibracij.**
- **Izredno primerno za mehke vijačne zveze.**

Obseg dobave:

Vijačnik z gumijasto zaščitno kapo vključno s kavljem za obešanje na obešalnik za orodje.

Oznaka proizvajalca: FLT-11-3 BF EC

Območje vrtilnega momenta: 70 - 120 Nm

Maksimalno število vrtljajev: 5000 min⁻¹

Mere vpenjala za orodja: 1/2 col

Profil vpenjala za orodje: □ col

Največja poraba stisnjenega zraka: 800 l/min

Tehnični opis

Masa	1,9 kg
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	9,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	5000 min ⁻¹
Največja poraba stisnjenega zraka	800 l/min
Oznaka proizvajalca	FLT-11-3 BF EC
Območje vrtilnega momenta	70 - 120 Nm
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Dolžina	218 mm
Profil vpenjala za orodje	□ col
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

