

**Diamantna mini pila Zrnatost D126 (srednja), univerzalna, Tip: 1K****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	529420 1K
GTIN	4007220665879
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Surovci so enakomerno potreseni z diamantnim prahom in galvansko fiksirani. Krajša, kompaktnjša izvedba v primerjavi z diamantnimi iglastimi pilami. Steblo Ø 3 mm.

Uporaba:

Za precizno naknadno obdelavo s **pnevmatskimi pilami** (art. 079708) ali z ročajem (hitrovpenjalni ročaj art. 519700).

Napotek:

Druge izvedbe po naročilu.

Tehnični opis

Presek z oblogo	6,3 × 1 mm
Opis oblike	ploščata konična
Dolžina obloge	16 mm
Ø držala	3 mm
Opremljenost	kompleten
Celotna dolžina	55 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Zrnatost	D126
vkj. z ročajem za pilo	ne
Vrsta izdelka	Iglasta pila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		