

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614800 10
GTIN	4045197160201
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Dolžina ključa L: 160 mm

Širina zeva b: 22 mm

Višina zeva  $h_1$ : 5,2 mm

Višina obroča  $h_2$ : 7,7 mm

Ø obroča D: 20,8 mm

Obremenitev raglje z vrtilnim momentom: 70 Nm

**Tehnični opis**

Ø obroča D	20,8 mm
Obremenitev raglje z vrtilnim momentom	70 Nm
Dolžina ključa L	160 mm
Širina zeva b	22 mm
Višina obroča $h_2$	7,7 mm
Zev ključa	10 mm
Višina zeva $h_1$	5,2 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj

Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

---

## Pribor

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 1	614850 1
--	----------